

**Garant**

**Portainseri con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
12/11mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261313 12/11
GTIN	4045197655950
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Misura inserto	11 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	21,5 mm
Set di viti per inserti	269028 22
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	16 mm
Inserto adatto	VC.. 1103..
Dimensione codolo	12 mm
Codice ISO portautensile	SVJCR/L 1212F11
Lunghezza complessiva L	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 22

269028 22

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500