

bimos

Sedia girevole da lavoro TEXON, imbottitura in stoffa, con rotelle, bassa, Colore della seduta: BLACK



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	965477 BLACK
GTIN	4099883003600
Classe articolo	96J

Descrizione

Esecuzione:

Sedia girevole da lavoro TEXON con sistema di imbottiture intercambiabili. Gli elementi imbottiti vengono facilmente agganciati e fissati con un semplice clic. Meccanismo incapsulato grazie a Clean Cover; superfici chiuse e lisce. Basamento a stella in alluminio, grigio-nero. Con possibilità di regolazione ergonomica: Reg. altezza sedile, tecnica auto-motion (schienale e sedile sono sincronizzati con il corpo), flex-back (lo schienale è bloccabile in tre posizioni), prot. anti-shock (lo schienale non può spostarsi in avanti inavvertitamente dopo lo sblocco). Schienale ergonomico. Sedile con supporto pelvico integrato e bordo anteriore arrotondato.

Doppie ruote di sicurezza frenate, morbide e dipendenti dal carico, per pavimenti duri.

Sedile e schienale con imbottitura in stoffa Duotec. Le imbottiture in stoffa sono particolarmente adatte agli ambienti puliti. La morbida superficie è traspirante e durevole. Facile da pulire con i normali detergenti per imbottitura.

Norma:

DIN 68877

Descrizione tecnica

Scheda tecnica

Modalità regolazione altezza	Leva di regolazione altezza
Portata	150 kg
Meccanica sincrona	sì
Esecuzione ruote	Doppie ruote di sicurezza per pavimenti duri
Larghezza seduta	480 mm
Serie	TEXON
Colore materiale seduta	nero
Esecuzione	con rotelle
Materiale seduta	Tessuto
Esecuzione basamento a stella	Set di rotelle
Materiale basamento a stella	Alluminio opaco termoverniciato
Altezza schienale	625 mm
Norma	DIN 68877
Esecuzione regolazione dell'altezza	Molla a gas
Peso	18 kg
Profondità seduta	455 mm
Portata sedia	150 kg
Campo di regolazione altezza	450 - 620 mm
Tipo di prodotto	Sedia da lavoro girevole