

**Inserto a profilo parziale a 60° esterno sinistro, HB7010, Passo: 3,5-5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270747 3,5-5
GTIN	4045197453389
Classe articolo	21J

**Descrizione****Esecuzione:**

**Inserto a profilo parziale a 60°** per filettatura esterna.

**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HM
Passo della filettatura massimo	5 mm
Passo della filettatura	3,5 mm
Applicazione interna/esterna	esterni
Tipo di impiego	sinistra
Profilo degli inserti	Profilo parziale
Tipo	HB7010
Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Tipo di filettatura	M-LH
Tipo di filettatura	MF-LH

Tipo di filettatura	MF
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Spessore	4,76 mm
Misura inserto L	22 mm
Tipo di prodotto	Inserto per filettatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	250 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	180 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	130 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	50 m/min	S
GG(G)	idoneo	130 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	150 m/min	N
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		