

Garant

Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/11 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261313 20/11
GTIN	4045197653871
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	24 mm
Set di viti per inserti	269028 22
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Inserto adatto	VC.. 1103..
Dimensione codolo	20 mm
Misura inserto	11 mm
Codice ISO portautensile	SVJCR/L 2020K11
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 22

269028 22

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500