

Garant**VB. T 160408, Tipo: HB7310**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 261234 HB7310 |
| GTIN | 4045197696281 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

VB. T 160408 HB7310 Tipo: HB7310

Rompitrucoli: AM

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,1 - 4 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 350 - 600 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Raggio di curvatura | 0,8 mm |
| Avanzamento f | 0,05 - 0,5 mm/gir, |
| Impiego principale | N |
| Rompitrucoli | AM |
| Condizione di taglio | continuo |
| Profondità di taglio a_p | 0,1 - 4 mm |

| | |
|--|-----------------------|
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 350 - 600 m/min |
| Tipo | HB7310 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | VBGT 160408 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Tolleranza | G |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |