

**LOCTITE.**

**Colla ad azione immediata, 20 g, ID produttore: 401**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083352 401
GTIN	4100630401201
Classe articolo	04L

## Descrizione

### Esecuzione:

Impiego universale per incollare diversi materiali. Indurimento rapido e incollaggio pulito, quasi invisibile. Indurimento per umidificazione.

### Uso:

Colla universale ad azione immediata per quasi tutti i materiali come per es. materie plastiche, elastomeri, metalli, preferibilmente per **carta, cartone, legno, pelle e tessuti**.

### Nota:

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

## Descrizione tecnica

Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Denominazione originale prodotto	LOCTITE 401
Resistenza manuale secondo	5 - 10 s
Resistenza alla rottura per trazione	20 N/mm <sup>2</sup>
Viscosità dinamica	70 - 110 mPas

## Scheda tecnica

Temperatura di immagazzinamento	2 °C
Colore	trasparente
Base chimica	Etilcianoacrilato
adatto per materiale	Metallo
adatto per materiale	Carta
adatto per materiale	Vetro
adatto per materiale	Tessuto
adatto per materiale	Legno
adatto per materiale	plastica
adatto per materiale	Pelle
adatto per materiale	Elastomero
Campo di impiego temperatura	-40 °C
Forma	liquido
Spessore	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Durata dalla data di produzione	24 mese
Capacità	20 ml
Dimensione massima fessura	0,15 mm
Attributo del nome del prodotto	20 g
Tipo di prodotto	Colla superrapida