

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
20/16mm**



**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261313 20/16
GTIN	4045197653888
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Vite per sottopiacchetta	269013 2
Codice ISO portautensile	SVJCR/L 2020K16
Dimensione codolo	20 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Inserto adatto	VC.. 1604..
Misura inserto	16 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	29,5 mm
Sottopiacchetta	269005 8
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Tipo di prodotto

Portainseri con bloccaggio a staffa

### Accessori

Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Sottoplacchetta Modello 8	269005 8
Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500