


**Mandrino portautensili forma AD, SK 50 A = 100, Ø di serraggio D1: 6 mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300340 6
GTIN	4045197144096
Classe articolo	32A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Con foro Balluffchip.

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308810 – 308830.

Norma: DIN 6359

Norma attacco: DIN 69871

Norma attacco: ISO 7388-1

Forma: AD

Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min<sup>-1</sup>

Precisione della concentricità radiale: ≤ 3 µm

Ø esterno D: 25 mm

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900: 6

**Descrizione tecnica**

Ø attacco D <sub>1</sub>	6 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	6
Ø esterno D	25 mm
Adattatore	SK 50 A = 100
Norma	DIN 6359

Norma attacco	DIN 69871
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC

## Accessori

Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 50 SK	308810 50
Codoli Forma B Adatti per coni 50	308640 50
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Codoli tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codoli Forma A Adatti per coni 50	308600 50
Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 50 SK	308812 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308700 50
	308720 50

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna  
Adatti per coni 50

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50

308760 50

Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma ISO  
7388 Adatti per coni 50 SK

308830 50

Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma DIN  
69872 Adatti per coni 50 SK

308820 50