

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
16/11mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261308 16/11
GTIN	4045197655899
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Dimensione codolo	16 mm
Set di viti per inserti	269028 22
Inserto adatto	VC.. 1103..
Codice ISO portautensile	SVHCR/L 1616H11
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	20 mm
Misura inserto	11 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	13 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Set di viti per inserti Modello 22

269028 22

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500