

Garant**Inserto a profilo completo a 60° interno destro, HB7010, Passo: 0,7mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270752 0,7
GTIN	4045197410160
Classe articolo	21J

Descrizione

Esecuzione:

Inserto a profilo completo a 60° filettatura interna a norma DIN / ISO R 262 (DIN 13), classe tolleranza 6H.

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Passo della filettatura	0,7 mm
Applicazione interna/esterna	interno
Tipo di impiego	destra
Profilo degli inserti	Profilo completo
Tipo	HB7010
Classe di tolleranza	DIN 13 6H
Tipo di filettatura	M
Tipo di filettatura	MF

Tipo di filettatura	MF-LH
Tipo di filettatura	M-LH
Angolo di filetto	60 grado
Spessore	3,17 mm
Misura inserto L	11 mm
Tipo di prodotto	Inserto per filettatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	250 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	180 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	50 m/min	S
GG(G)	idoneo	130 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	150 m/min	N
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		