

Garant
Mandrino portautensili forma ADB, SK 50 A = 130, Ø di serraggio D1: 14mm

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 300345 14 |
| GTIN | 4045197284099 |
| Classe articolo | 31A |

Descrizione
Esecuzione:

Con foro per chip Balluff/RFID.

GARANT –

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

| | |
|--|-----------------------------------|
| Ø Attacco D ₁ | 14 mm |
| Sporgenza totale Dim. A | 130 mm |
| Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 12 |
| Ø Esterno D | 44 mm |
| Adattatore | SK 50 A = 130 |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma attacco | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min ⁻¹ |

| | |
|--|----------|
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Tipo di prodotto | Mandrino |

Accessori

| | |
|--|-----------|
| Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50 | 308740 50 |
| Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308785 50 |
| Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308765 50 |
| Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50 | 308620 50 |
| Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 50 | 308830 50 |
| Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308790 50 |
| Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308760 50 |
| Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50 | 308650 50 |
| CodoloForma B Adatti per coni 50 | 308640 50 |
| CodoloForma A Adatti per coni 50 | 308600 50 |
| Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308720 50 |
| Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50 | 308610 50 |
| Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308660 50 |
| Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308795 50 |
| Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50 | 308820 50 |
| Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50 | 308615 50 |
| Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 50 | 308605 50 |
| Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 12 mm | 309900 12 |