

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
25/11mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261312 25/11
GTIN	4045197653833
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	SVJCR/L 2525M11
Set di viti per inserti	269028 22
Misura inserto	11 mm
Dimensione codolo	25 mm
Inserto adatto	VC.. 1103..
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Lunghezza della testina L ₁	26 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 22

269028 22

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500