

Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261308 20/16
GTIN	4045197653772
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	15 mm
Codice ISO portautensile	SVHCR/L 2020K16
Misura inserto	16 mm
Inserto adatto	VC.. 1604..
Dimensione codolo	20 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Sottoplacchetta	269005 8
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Tipo di prodotto

Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Sottoplacchetta Modello 8	269005 8
Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500