

**Garant****Inserto a profilo completo a 60° interno destro, HB7010, Passo: 1,75mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270756 1,75
GTIN	4045197370167
Classe articolo	21J

**Descrizione****Esecuzione:**

**Inserto a profilo completo a 60°** filettatura interna a norma DIN / ISO R 262 (DIN 13), classe tolleranza 6H.

**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HM
Passo della filettatura	1,75 mm
Applicazione interna/esterna	interno
Tipo di impiego	destra
Profilo degli inserti	Profilo completo
Tipo	HB7010
Classe di tolleranza	DIN 13 6H
Tipo di filettatura	M
Tipo di filettatura	MF

Tipo di filettatura	MF-LH
Tipo di filettatura	M-LH
Angolo di filetto	60 grado
Spessore	3,6 mm
Misura inserto L	16 mm
Tipo di prodotto	Inserto per filettatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	250 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	180 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	130 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	50 m/min	S
GG(G)	idoneo	130 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	150 m/min	N
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		