

Garant
Mandrino portautensili forma ADB, SK 50 A = 100, Ø di serraggio D1: 10mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300330 10
GTIN	4045197283993
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

Con foro per chip Balluff/RFID.

GARANT –

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Ø Attacco D ₁	10 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	10
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Ø Esterno D	35 mm
Adattatore	SK 50 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB

Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per conici 50	308740 50
Codolo tenuta stagna Adatti per conici 50	308660 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per conici 50	308765 50
Codolo tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 50	308650 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per conici 50	308795 50
Codolo Forma A Adatti per conici 50	308600 50
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 50	308615 50
Codolo Forma B Adatti per conici 50	308640 50
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 50	308610 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per conici 50	308790 50
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per conici 50	308605 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per conici 50	308720 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per conici 50	308760 50
Codolo tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 50	308620 50
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per conici 50	308785 50
Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 10 mm	309900 10