Portainserti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/16mm



Dati di ordinazioneNumero d'ordine261312 20/16GTIN4045197653840Classe articolo21T

Descrizione tecnica	
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Set di viti per inserti	269028 2
Sottoplacchetta	269005 8
Misura inserto	16 mm
Lunghezza della testina L₁	29,5 mm
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Codice ISO portautensile	SVJCR/L 2020K16
Dimensione codolo	20 mm
Inserto adatto	VC 1604
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna



Tipo di prodotto

Portainserti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®,1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Sottoplacchetta Modello 8	269005 8
Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500