

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
25/16mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261308 25/16
GTIN	4045197653789
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	VC.. 1604..
Vite per sottopiacchetta	269013 2
Set di viti per inserti	269028 2
Misura inserto	16 mm
Codice ISO portautensile	SVHCR/L 2525M16
Sottopiacchetta	269005 8
Dimensione codolo	25 mm
Lunghezza della testina L ₁	23,5 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Sottoplacchetta Modello 8	269005 8
Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500