

HOLEX®
Mandrino portautensili forma AD, SK 50 A = 160, Ø di serraggio D1: 6 mm

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 300360 6 |
| GTIN | 4045197144171 |
| Classe articolo | 32A |

Descrizione
Esecuzione:

Con foro Balluffchip.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308810 – 308830.

Norma: DIN 6359

Norma attacco: DIN 69871

Norma attacco: ISO 7388-1

Forma: AD

Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min⁻¹

Precisione della concentricità radiale: ≤ 3 µm

Ø esterno D: 25 mm

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900: 6

Descrizione tecnica

| | |
|--|---------------|
| Ø attacco D ₁ | 6 mm |
| Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 6 |
| Ø esterno D | 25 mm |
| Adattatore | SK 50 A = 160 |
| Norma | DIN 6359 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Norma attacco | DIN 69871 |
| Norma attacco | ISO 7388-1 |
| Forma | AD |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm |
| Strategia di truciolatura | HPC |

Accessori

| | |
|---|-----------|
| Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50 | 308740 50 |
| Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 50 SK | 308810 50 |
| Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50 | 308605 50 |
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308760 50 |
| Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 50 SK | 308830 50 |
| Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308700 50 |
| Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308660 50 |
| Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308785 50 |
| Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50 | 308620 50 |
| Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 50 SK | 308812 50 |
| Codoli tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50 | 308610 50 |
| Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50 | 308650 50 |
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308765 50 |
| Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308720 50 |
| Codoli Forma A Adatti per coni 50 | 308600 50 |
| Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 50 SK | 308820 50 |

| | |
|---|-----------|
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308795 50 |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308790 50 |
| Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50 | 308615 50 |
| Codoli Forma B Adatti per coni 50 | 308640 50 |