

**Garant****Mandrino portafrese Forma AD, SK 40 ultra corto, Ø di serraggio D1: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300410 32
GTIN	4045197284372
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

Seconda vite di serraggio supplementare nella scanalatura.

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

**Norma:**

Ähnlich DIN 69871.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308830, vite di ricambio n. art. 309901.

**Descrizione tecnica**

Ø Attacco D <sub>1</sub>	32 mm
Sporgenza totale Dim. A	70 mm
Ø Esterno D	72 mm
Adattatore	SK 40 ultra corto
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>

Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Tipo di prodotto	Mandrino

## Accessori

Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40	308605 40
CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Vite di serraggio per attacco Weldon extracorto Per mandrini con Ø di serraggio D1 32 mm	309901 32
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
CodoloForma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
CodoloForma A Adatti per coni 40	308600 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
	308801 40

Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40

Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40

308635 40

Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40

308820 40

Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40

308660 40

Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40

308625 40

Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308785 40