



## Colla bicomponente, ID produttore: DP110



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083374 DP110
GTIN	4054596676824
Classe articolo	08M

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Colla viscoelastica bicomponente** per incollaggi rapidi, semplici e resistenti a lungo. Indurisce a temperatura ambiente. **Fornitura:** Pistola ed accessori non inclusi. Per l'incollaggio di metalli, materie plastiche dure, legno, superfici termoverniciate e materiali compositi in fibra.

#### Uso:

Utilizzare pistole dosatrici manuali n. art. 083373 Dim. PISTOLE in combinazione con i pistoni di avanzamento n. art. 083375 Dim. KOLBEN3 e cannule di miscelazione n. art. 083383 Dim. MIXER.

### Descrizione tecnica

Resistenza alla rottura per trazione	17 N/mm <sup>2</sup>
Denominazione originale prodotto	DP110
Viscosità dinamica	65000 mPas
Temperatura di lavorazione	20 °C
Caratteristica	resistente alle intemperie
Caratteristica	resistente all'acqua

Caratteristica	proprietà viscoelastiche
Forma	liquido
Colore	traslucida
adatto per materiale	plastica
adatto per materiale	Metallo
adatto per materiale	Ceramica
adatto per materiale	Legno
adatto per materiale	Calcestruzzo
Campo di impiego temperatura	-55 °C
Classe di merci pericolose	9
Resistenza alla trazione	0,71 N/mm <sup>2</sup>
Numero ONU	UN3082
Capacità	50 g
Base chimica	Resina epossidica
Temperatura di immagazzinamento	15 °C
Durata dalla data di produzione	24 mese
Durezza secondo Shore A	40
Spessore	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Completamente indurito dopo	20 - 30 min
Resistenza manuale secondo	8 - 10 min
Dimensione massima fessura	0,15 mm
Resistenti a urti e vibrazioni	no
Resistenza alla sovrapposizione	17 N/mm <sup>2</sup>
Tipo di prodotto	Colla bicomponente

## Accessori

Accessori per colle a due componenti Esecuzione KOLBEN3	083375 KOLBEN3
Pistola dosatrice manuale Esecuzione PISTOLE	083373 PISTOLE

Ugello di miscelazione a 2 componentiSet di 36 pezzi  
Esecuzione MIXER

---

083383 MIXER