



Golfaro maschio, Ø Filettatura: M6



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 086472 M6 |
| GTIN | 2050001757999 |
| Classe articolo | 08Y |

Descrizione

Esecuzione:

Viti/dadi ad anello ad alta resistenza, verniciati di rosso.

Nota:

Non sollecitare le viti e i dadi ad anello con angolo a 90° rispetto all'asse di avvitatura!

FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------|---------|
| Ø Esterno anello B | 45 mm |
| Ø Sede appoggio C | 25 mm |
| Peso | 0,09 kg |
| Altezza complessiva F | 45 mm |
| Lunghezza filettatura dado E | 10 mm |
| Ø Interno anello A | 25 mm |
| Ø Filettatura | M6 |

Scheda tecnica

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Lunghezza filettatura | 13 mm |
| Dimensione D | 10 mm |
| Portata WLL SF 4:1 | 0,4 t |
| Tipo di prodotto | Golfaro maschio |