

Garant

Portainseriti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261317 25/16
GTIN	4045197653949
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Vite per sottopiacchetta	269013 2
Ampiezza funzionale L ₄ portainseriti neutri	12,5 mm
Lunghezza complessiva L portainseriti neutri	150 mm
Codice ISO portautensile	SVVCN 2525M16
Inserto adatto	VC.. 1604..
Sporgenza totale L ₁ portainseriti neutri	38 mm
Misura inserto	16 mm
Dimensione codolo	25 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Sottopiacchetta	269005 8
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	72,5 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Sottoplacchetta Modello 8	269005 8
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500