

LOCTITE.

Colla ad azione immediata, 20 g, ID produttore: 454



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083352 454
GTIN	5010266454160
Classe articolo	04L

Descrizione

Esecuzione:

Impiego universale per incollare diversi materiali. Indurimento rapido e incollaggio pulito, quasi invisibile. Indurimento per umidificazione.

Uso:

Colla universale ad azione immediata in **gel**. Per **quasi tutti i materiali**. Non secca, ideale per le applicazioni in superfici verticali o sopra testa.

Nota:

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	LOCTITE 454
Resistenza alla rottura per trazione	20,9 N/mm ²
Resistenza manuale secondo	5 - 10 s
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Viscosità dinamica	150 - 450 mPas

Scheda tecnica

Temperatura di immagazzinamento	2 °C
Durata dalla data di produzione	24 mese
Colore	trasparente
adatto per materiale	Pelle
adatto per materiale	Metallo
adatto per materiale	Carta
adatto per materiale	Legno
adatto per materiale	plastica
adatto per materiale	Scatola
adatto per materiale	Elastomero
adatto per materiale	materiali porosi
Caratteristica	Colla anaerobica
Caratteristica	non si assorbe
Campo di impiego temperatura	-40 °C
Forma	Gel
Base chimica	Etilcianoacrilato
Spessore	1,05 g/cm ³
Capacità	20 ml
Dimensione massima fessura	0,15 mm
Attributo del nome del prodotto	20 g
Tipo di prodotto	Colla superrapida