

Garant**Attacco Whistle Notch Forma ADB, SK 40 corto, Ø di serraggio D1: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300430 10
GTIN	4045197284419
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Con vite d'arresto. Codoli con tornitura dura (silenziosità!). Con foro Balluffchip / RFID.

Vantaggi:

L'utensile viene serrato lateralmente con vite di serraggio e sostenuto dalla parte posteriore mediante la vite d'arresto. In questo modo si ottiene un serraggio senza gioco e vibrazioni.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico e **superficie di serraggio inclinata** (2°) a norme DIN 1835 E e DIN 6535 HE.

· **La perdita in lunghezza dell'utensile dovuta alla riaffilatura sul lato frontale può essere corretta mediante la regolazione assiale.**

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	10
Ø Attacco D ₁	10 mm
Sporgenza totale Dim. A	50 mm
Ø Esterno D	35 mm
Adattatore	SK 40 corto
Norma	DIN 6359

Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
CodoloForma B Adatti per coni 40	308640 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per conici 40	308760 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308620 40
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308610 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308650 40
CodoloForma A Adatti per conici 40	308600 40
CodoloMazak, Forma A Adatti per conici 40M	308670 40M
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per conici 40	308795 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per conici 40	308765 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308625 40
Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 10 mm	309900 10