

Garant**Barra alesatrice in HSS con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/16mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261331 25/16
GTIN	4045197654007
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	16 mm
Lunghezza della testina L ₁	44 mm
Spostamento centrale L ₃	3,5 mm
Codice ISO portautensile	AH25R SVJCR/L16
Inserto adatto	VC.. 1604..
Larghezza del collo L ₄	14,5 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Ø Preforatura minimo D _{min}	28 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L ₂	24 mm
Angolo di regolazione κ	142 grado
Ø Codolo D _s	25 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Set di viti per inserti Modello 8	269028 8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500