

HOLEX®
Mandrino portautensili forma AD, SK 50 A = 160, Ø di serraggio D1: 14 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300360 14
GTIN	4045197144218
Classe articolo	32A

Descrizione
Esecuzione:

Con foro Balluffchip.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308810 – 308830.

Norma: DIN 6359

Norma attacco: DIN 69871

Norma attacco: ISO 7388-1

Forma: AD

Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min⁻¹

Precisione della concentricità radiale: ≤ 3 µm

Ø esterno D: 44 mm

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900: 12

Descrizione tecnica

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	12
Ø attacco D ₁	14 mm
Ø esterno D	44 mm
Adattatore	SK 50 A = 160
Norma	DIN 6359

Norma attacco	DIN 69871
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC

Accessori

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 50 SK	308820 50
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 50 SK	308810 50
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Codoli Forma B Adatti per coni 50	308640 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308700 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 50 SK	308830 50
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Codoli tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Codoli Forma A Adatti per coni 50	308600 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 50 SK	308812 50