

**Garant**
**Mandrino portautensili forma ADB, SK 50 A = 160, Ø di serraggio D1: 12mm**


## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 300350 12     |
| GTIN            | 4045197284181 |
| Classe articolo | 31A           |

## Descrizione

### Esecuzione:

Con foro per chip Balluff/RFID.

### GARANT –

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

### Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

## Descrizione tecnica

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Ø Attacco D <sub>1</sub>                     | 12 mm                             |
| Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 12                                |
| Sporgenza totale Dim. A                      | 160 mm                            |
| Ø Esterno D                                  | 42 mm                             |
| Adattatore                                   | SK 50 A = 160                     |
| Norma  | DIN 6359                          |
| Norma attacco                                | ISO 7388-1                        |
| Forma  | ADB                               |
| Qualità equilibratura G con numero di giri   | G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup> |

|  |          |
|--|----------|
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm   |
| Strategia di truciolatura              | HPC      |
| Tipo di prodotto                       | Mandrino |

## Accessori

|   |           |
|---|-----------|
| Codolo tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 50                            | 308620 50 |
| Codolo Forma A Adatti per conici 50   | 308600 50 |
| Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 50                | 308615 50 |
| Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per conici 50                                | 308765 50 |
| Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per conici 50                                | 308760 50 |
| Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 50                            | 308610 50 |
| Codolo Forma B Adatti per conici 50   | 308640 50 |
| Codolo tenuta stagna Adatti per conici 50                                     | 308660 50 |
| Codolo tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 50                            | 308650 50 |
| Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per conici 50                                | 308785 50 |
| Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50                      | 308830 50 |
| Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per conici 50                                | 308790 50 |
| Codolo speciale con filettatura interna Adatti per conici 50                  | 308740 50 |
| Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per conici 50                                | 308795 50 |
| Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50 | 308820 50 |
| Codolo speciale, senza filettatura interna tenuta stagna Adatti per conici 50 | 308720 50 |
| Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per conici 50                                | 308605 50 |
| Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 12 mm        | 309900 12 |