

**Garant**

**Barra alesatrice in HSS con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261334 16/11
GTIN	4045197654014
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo $D_{min}$	21 mm
Codice ISO portautensile	AH16Q SVUCR/L11
Spostamento centrale $L_3$	11 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Lunghezza della testina $L_1$	20 mm
Inserto adatto	VC.. 1103..
Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva $L$	180 mm
Altezza di serraggio $L_2$	15 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Ø Codolo $D_s$	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500