

**Garant****Barra alesatrice in HSS con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/16mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261334 25/16
GTIN	4045197654038
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Misura inserto	16 mm
Codice ISO portautensile	AH25R SVUCR/L16
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	25,5 mm
Inserto adatto	VC.. 1604..
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	31,5 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	17 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	23 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 8	269028 8
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500