

Garant

Barra alesatrice in HSS con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261335 16/11
GTIN	4045197654045
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	11 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	21 mm
Misura inserto	11 mm
Inserto adatto	VC.. 1103..
Lunghezza della testina L_1	20 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Codice ISO portautensile	AH16Q SVUCR/L11
Lunghezza complessiva L	180 mm
Altezza di serraggio L_2	15 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D_s	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500