

Garant**Barra alesatrice in HSS con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 261330 16/11 |
| GTIN | 4045197653956 |
| Classe articolo | 21T |

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Spostamento centrale L_3 | 4,6 mm |
| Ø Preforatura minimo D_{min} | 22 mm |
| Lunghezza della testina L_1 | 30 mm |
| Codice ISO portautensile | AH16M SVJCR/L11 |
| Misura inserto | 11 mm |
| Set di viti per inserti | 269028 7 |
| Inserto adatto | VC.. 1103.. |
| Larghezza del collo L_4 | 11,6 mm |
| Lunghezza complessiva L | 150 mm |
| Altezza di serraggio L_2 | 15 mm |
| Angolo di regolazione κ | 142 grado |
| Ø Codolo D_s | 16 mm |
| Norma | Norma interna |
| Tipo di impiego | destra |
| Profondità interna fino a | 5xD |
| Materiale da taglio | HSS |

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Passaggio interno per LR | sì |
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |

Accessori

| | |
|---|------------|
| Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Set di viti per inserti Modello 7 | 269028 7 |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm | 659957 500 |