

Garant**Attacco Whistle Notch Forma ADB, SK 40 corto, Ø di serraggio D1: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300430 20
GTIN	4045197284471
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Con vite d'arresto. Codoli con tornitura dura (silenziosità!). Con foro Balluffchip / RFID.

Vantaggi:

L'utensile viene serrato lateralmente con vite di serraggio e sostenuto dalla parte posteriore mediante la vite d'arresto. In questo modo si ottiene un serraggio senza gioco e vibrazioni.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico e **superficie di serraggio inclinata** (2°) a norme DIN 1835 E e DIN 6535 HE.

- **La perdita in lunghezza dell'utensile dovuta alla riaffilatura sul lato frontale può essere corretta mediante la regolazione assiale.**

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Ø Attacco D ₁	20 mm
Sporgenza totale Dim. A	63 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	20
Ø Esterno D	52 mm
Adattatore	SK 40 corto
Norma	DIN 6359

Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per conici 40	308760 40
Codolo Forma A Adatti per conici 40	308600 40
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per conici 40	308785 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308615 40
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308620 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308625 40
Codolo a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308610 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per conici 40	308605 40
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308806 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per conici 40	308740 40
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308650 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per conici 40	308660 40
Codolo Mazak, Forma A Adatti per conici 40M	308670 40M
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo Forma B Adatti per conici 40	308640 40
	308630 40

CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 20 mm	309900 20