

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto:
16/11mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261317 16/11
GTIN	4045197653901
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 22
Inserto adatto	VC.. 1103..
Ampiezza funzionale L ₄ portainseriti neutri	8 mm
Misura inserto	11 mm
Codice ISO portautensile	SVVCN 1616H11
Sporgenza totale L ₁ portainseriti neutri	25 mm
Dimensione codolo	16 mm
Lunghezza complessiva L portainseriti neutri	100 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	72,5 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Scheda tecnica

Tipo di prodotto

Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 22

269028 22

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500