

Garant
Mandrino combinato, sottile Forma ADB, SK 40 A = 100, Ø di serraggio D1: 20mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300422 20
GTIN	4045197287670
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

· **Tolleranza di alesaggio D₁ in H4 (più precisa rispetto a DIN).**

Codoli con tornitura dura (silenziosità!). Con foro Balluffchip / RFID.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico a norma DIN 1835 Forme B + E e DIN 6535 Forme HB + HE.

Fornitura:

Con vite di serraggio a giunto sferico **per sistema Weldon e Whistle Notch** e vite d'arresto forata.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, vite di serraggio di ricambio 309905 M6, 309905 M8.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Ø D ₂	25 mm
Ø D ₃	30 mm
Ø Attacco D ₁	20 mm
Ø Esterno D	42,53 mm
Adattatore	SK 40 A = 100

Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo Forma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40

Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
CodoloForma A Adatti per coni 40	308600 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40