

Garant**Barra alesatrice in HSS con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261330 20/11
GTIN	4045197653963
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	11 mm
Lunghezza della testina L ₁	38 mm
Larghezza del collo L ₄	12 mm
Codice ISO portautensile	AH20Q SVJCR/L11
Inserto adatto	VC.. 1103..
Spostamento centrale L ₃	4,6 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	25 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Lunghezza complessiva L	180 mm
Altezza di serraggio L ₂	19 mm
Angolo di regolazione κ	142 grado
Ø Codolo D _s	20 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500