

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/11 mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261317 20/11
GTIN	4045197653918
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Sporgenza totale L <sub>1</sub> portainseriti neutri	31 mm
Misura inserto	11 mm
Codice ISO portautensile	SVVCN 2020K11
Set di viti per inserti	269028 22
Inserto adatto	VC.. 1103..
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub> portainseriti neutri	10 mm
Lunghezza complessiva L portainseriti neutri	125 mm
Dimensione codolo	20 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	72,5 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

## Scheda tecnica

Tipo di prodotto

Portainseri con bloccaggio a staffa

### Accessori

Set di viti per inserti Modello 22

269028 22

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500