

LOCTITE.**Sigillante, 50 ml, ID produttore: 638**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083341 638
GTIN	4058093008966
Classe articolo	04L

Descrizione

Esecuzione:

La tecnica di sigillatura consiste nel collegare ermeticamente due o più componenti. L'applicazione della colla permette di creare un'unione stabile sfruttando l'intera superficie di contatto. Possibilità di un'elevata trasmissione della forza nonché di sollecitazioni dinamiche (ottima resistenza al taglio).

Uso:

Elevata resistenza a sollecitazioni dinamiche, assiali e radiali.

Nota:

Pretrattare innanzitutto le superfici con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	LOCTITE 638
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS05: Effetto corrosivo
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07 Attenzione
Resistenza manuale secondo	15 min
Capacità	50 ml

Temperatura di immagazzinamento	8 - 21 °C
Momento di scollamento minimo	57 Nm
Durata dalla data di produzione	24 mese
Dimensione massima fessura	0,25 mm
adatto per materiale	Acciaio
adatto per campo d'impiego	Collegamento con gioco o a pressione
adatto per campo d'impiego	Adesivo per crepe
Viscosità dinamica	2000 - 3000 mPas
Base chimica	Uretano metacrilato
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Caratteristica	resistente agli oli
Colore	verde
Forma	liquido
Campo di impiego temperatura	-75 - 180 °C
Punto di infiammabilità	93,3 °C
Classe di resistenza	Alta resistenza
Smontaggio	solo tramite riscaldamento
Spessore	1,1 g/cm ³
Attributo del nome del prodotto	50 ml
Tipo di prodotto	Sigillante

Accessori

Pompa manuale peristaltica con ago dosatore Adatto per confezioni da 50 ml

083344 50