

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/11mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261317 25/11
GTIN	4045197653925
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Misura inserto	11 mm
Set di viti per inserti	269028 22
Codice ISO portautensile	SWCN 2525M11
Sporgenza totale L <sub>1</sub> portainseriti neutri	39 mm
Lunghezza complessiva L portainseriti neutri	150 mm
Dimensione codolo	25 mm
Inserto adatto	VC.. 1103..
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub> portainseriti neutri	12,5 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	72,5 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Tipo di prodotto

Portainseri con bloccaggio a staffa

### Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 22

269028 22

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500