

**Garant****Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261338 20/11
GTIN	4045197654083
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Inserto adatto	VC.. 1103..
Codice ISO portautensile	A20Q SVJCR/L11
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	24 mm
Lunghezza della testina $L_1$	38 mm
Misura inserto	11 mm
Spostamento centrale $L_3$	2 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Larghezza del collo $L_4$	11 mm
Lunghezza complessiva $L$	180 mm
Altezza di serraggio $L_2$	19 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	142 grado
Ø Codolo $D_s$	20 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500