

**Garant****Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261339 16/11
GTIN	4045197654106
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 7
Larghezza del collo $L_4$	9,5 mm
Lunghezza della testina $L_1$	30 mm
Inserto adatto	VC.. 1103..
Misura inserto	11 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	22 mm
Codice ISO portautensile	A16M SVJCR/L11
Spostamento centrale $L_3$	2 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Altezza di serraggio $L_2$	15 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	142 grado
Ø Codolo $D_s$	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500