

**Garant**

**Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261345 20/11
GTIN	4045197656186
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	A20R SVQCR/L11
Lunghezza della testina $L_1$	26,1 mm
Spostamento centrale $L_3$	13 mm
Misura inserto	11 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	24 mm
Inserto adatto	VC.. 1103..
Lunghezza complessiva $L$	200 mm
Altezza di serraggio $L_2$	19 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	107,5 grado
Ø Codolo $D_s$	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500