

**Garant**
**VC.T 110304, Tipo: HB7020**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261366 HB7020
GTIN	4045197699466
Classe articolo	21G

### Descrizione

VC.T 110304 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 150 - 400 m/min

### Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 400 m/min
Avanzamento $f$	0,05 - 0,2 mm/gir,
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rompitrucoli	SS

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VCMT 110304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura