

LOCTITE.**Colla ad azione immediata, 20 g, ID produttore: 480**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083352 480
GTIN	4100630166131
Classe articolo	04L

Descrizione

Esecuzione:

Impiego universale per incollare diversi materiali. Indurimento rapido e incollaggio pulito, quasi invisibile. Indurimento per umidificazione.

Uso:

Colla ad azione immediata nera, resistente agli urti, per incollare metalli o **metallo / gomma**. Ottima resistenza al taglio e agli urti anche in ambienti umidi.

Nota:

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	LOCTITE 480
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Resistenza manuale secondo	60 - 120 s
Resistenza alla rottura per trazione	22 - 30 N/mm ²
Viscosità dinamica	100 - 200 mPas

Temperatura di immagazzinamento	2 - 8 °C
Spessore	1,05 g/cm ³
Durata dalla data di produzione	17 mese
Campo di impiego temperatura	-40 - 100 °C
Classe di merci pericolose	9
Caratteristica	resistente all'umidità
Caratteristica	resistente agli urti
Caratteristica	antiurto
adatto per materiale	Metallo
adatto per materiale	plastica
adatto per materiale	Vetro
adatto per materiale	Elastomero
Forma	liquido
Colore	nero
Base chimica	Etilcianoacrilato
Capacità	20 ml
Dimensione massima fessura	0,15 mm
Attributo del nome del prodotto	20 g
Tipo di prodotto	Colla superrapida