

Garant

Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/16mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261345 25/16
GTIN	4045197654144
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	16 mm
Lunghezza della testina L ₁	43 mm
Codice ISO portautensile	A25R SVQCR/L16
Spostamento centrale L ₃	17 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Ø Preforatura minimo D _{min}	31,5 mm
Inserto adatto	VC.. 1604..
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L ₂	23 mm
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Ø Codolo D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 8

269028 8

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500