

Garant**Attacco Whistle Notch Forma ADB, SK 50 corto, Ø di serraggio D1: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300450 20
GTIN	4045197284594
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Con vite d'arresto. Codoli con tornitura dura (silenziosità!). Con foro Balluffchip / RFID.

Vantaggi:

L'utensile viene serrato lateralmente con vite di serraggio e sostenuto dalla parte posteriore mediante la vite d'arresto. In questo modo si ottiene un serraggio senza gioco e vibrazioni.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico e **superficie di serraggio inclinata** (2°) a norme DIN 1835 E e DIN 6535 HE.

- **La perdita in lunghezza dell'utensile dovuta alla riaffilatura sul lato frontale può essere corretta mediante la regolazione assiale.**

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	20
Ø Attacco D ₁	20 mm
Sporgenza totale Dim. A	63 mm
Ø Esterno D	52 mm
Adattatore	SK 50 corto
Norma	DIN 6359

Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo Forma A Adatti per coni 50	308600 50
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Codolo Forma B Adatti per coni 50	308640 50
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
	309900 20

Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con \varnothing di serraggio D1 20 mm
