


Garant**Inserto a profilo completo a 60° interno destro, HB7125, Passo: 2,5mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 270759 2,5 |
| GTIN | 4045197453211 |
| Classe articolo | 21J |

Descrizione

Esecuzione:

Inserto a profilo completo a 60° filettatura interna a norma DIN / ISO R 262 (DIN 13), classe tolleranza 6H.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------|------------------|
| Materiale da taglio | HM |
| Passo della filettatura | 2,5 mm |
| Applicazione interna/esterna | interno |
| Tipo di impiego | destra |
| Profilo degli inserti | Profilo completo |
| Tipo | HB7125 |
| Classe di tolleranza | DIN 13 6H |
| Tipo di filettatura | M |
| Tipo di filettatura | MF |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Tipo di filettatura | MF-LH |
| Tipo di filettatura | M-LH |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Spessore | 3,6 mm |
| Misura inserto L | 16 mm |
| Tipo di prodotto | Inserto per filettatura |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|------------------------------|----------|----------------|------------|
| INOX < 900 N/mm ² | idoneo | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | idoneo | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | idoneo | 60 m/min | S |
| continuo | idoneo | | |
| irregolare | idoneo | | |
| interrotto | idoneo | | |
| a umido max. | idoneo | | |