

Garant

Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 32/16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261349 32/16
GTIN	4045197656254
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	VC.. 1604..
Vite per sottopiacchetta	269013 2
Spostamento centrale L ₃	22 mm
Codice ISO portautensile	A32S SVUCR/L16
Lunghezza della testina L ₁	33,5 mm
Misura inserto	16 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Sottopiacchetta	269005 8
Ø Preforatura minimo D _{min}	40 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Altezza di serraggio L ₂	31 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Sottoplacchetta Modello 8	269005 8
Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500