

Garant

Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 40/16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261349 40/16
GTIN	4045197656261
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	49 mm
Inserto adatto	VC.. 1604..
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Codice ISO portautensile	A40T SVUCR/L16
Set di viti per inserti	269028 2
Sottoplacchetta	269005 8
Lunghezza della testina L_1	40 mm
Misura inserto	16 mm
Spostamento centrale L_3	27 mm
Lunghezza complessiva L	300 mm
Altezza di serraggio L_2	39 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D_s	40 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Sottoplacchetta Modello 8	269005 8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500