

Garant
VC.T 160404, Tipo: HB7020


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261372 HB7020
GTIN	4045197699473
Classe articolo	21G

Descrizione

VC.T 160404 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 400 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm

Rompitrucioli	SS
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VCMT 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura