


Garant**Inserto a profilo completo a 60° interno destro, HB7125, Passo: 0,8mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270759 0,8
GTIN	4045197453150
Classe articolo	21J

Descrizione

Esecuzione:

Inserto a profilo completo a 60° filettatura interna a norma DIN / ISO R 262 (DIN 13), classe tolleranza 6H.

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Passo della filettatura	0,8 mm
Tipo di impiego	destra
Applicazione interna/esterna	interno
Profilo degli inserti	Profilo completo
Tipo	HB7125
Classe di tolleranza	DIN 13 6H
Tipo di filettatura	M
Tipo di filettatura	MF

Tipo di filettatura	MF-LH
Tipo di filettatura	M-LH
Angolo di filetto	60 grado
Spessore	3,6 mm
Misura inserto L	16 mm
Tipo di prodotto	Inserto per filettatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	60 m/min	S
continuo	idoneo		
irregolare	idoneo		
interrotto	idoneo		
a umido max.	idoneo		